

KT-F 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Passar i situationer där kablar måste kapas i begränsade utrymmen
- Enkelt handhavande
- Endast minimal handkraft krävs
- Upplåsningsmöjlighet i varje skärposition
- Ej lämplig för ståltråd, stålarmade kablar, aluminiumlegeringar och hårddragna kopparledare
- Kapa inte strömförande ledare

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kapverktyg, Frontkapverktyg
Art.nr.	9002190000
Typ	KT-F 36
GTIN (EAN)	4008190066345
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-06-06T00:00:00+02:00

KT-F 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1.9685 inch
Höjd	150 mm	Bygghöjd (tum)	5.9055 inch
Bredd	360 mm	Byggbredd (tum)	14.1732 inch
Nettovikt	1642.78 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Frontkabelkapare upp till 35 mm ytterdiameter	Utförande	mekanisk enhands
--------------------	---	-----------	------------------

Klippverktyg

Kabeltyp	Koppar- och aluminiumkablar	Kopparkabel - fintrådig, max. (kcmil)	600 kcmil
Kopparkabel - fintrådig, max.	300 mm ²	Kopparkabel - flertrådig, max. (kcmil)	600 kcmil
Kopparkabel - flertrådig, max.	300 mm ²	Kopparkabel - max. Ø	35 mm
Ledardiameter max.	36 mm	Aluminiumkabel, flertrådig max. (kcmil)	600 kcmil
Aluminiumkabel, flertrådig, max. (mm ²)	300 mm ²	Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	35 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

 max. 20 mm

 max. 16 mm²

 max. 35 mm²

 max. 70 mm²