

KT 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|-------------------------------|
| Utförande | Kapverktyg, Enhandskapverktyg |
| Art.nr. | 9002660000 |
| Typ | KT 12 |
| GTIN (EAN) | 4008190181970 |
| Förp. | 1 items |

KT 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 30 mm | Byggdjup (tum) | 1.1811 inch |
| Höjd | 63.5 mm | Bygghöjd (tum) | 2.5 inch |
| Bredd | 225 mm | Byggbredd (tum) | 8.8582 inch |
| Längd | 63.5 mm | Bygglängd (tum) | 2.5 inch |
| Nettovikt | 338.72 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Tekniska data

| | | | |
|--------------------|--|-----------|------------------|
| Artikelbeskrivning | Kapverktyg upp till 12mm ytterdiameter | Utförande | mekanisk enhands |
| Drivspänning | 1000 V | | |

Klippverktyg

| | | | |
|---------------------------------------|---------|--|--------------------|
| Kopparkabel - entrådig, max. (AWG) | 3/0 AWG | Kopparkabel - entrådig, max. | 95 mm ² |
| Kopparkabel - fintrådig, max. (AWG) | 1 AWG | Kopparkabel - fintrådig, max. | 50 mm ² |
| Kopparkabel - flertrådig, max. (AWG) | 2/0 AWG | Kopparkabel - flertrådig, max. | 70 mm ² |
| Kopparkabel - max. Ø | 11 mm | Drivspänning | 1000 V |
| Data/telefon/styrkabel, max. Ø | 12 mm | Aluminiumkabel med en kärna, max. (mm ²) | 95 mm ² |
| Aluminiumkabel, flertrådig max. (AWG) | 2/0 AWG | Aluminiumkabel, flertrådig, max. (mm ²) | 70 mm ² |
| Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø | 11 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000142 | ETIM 9.0 | EC000142 |
| ETIM 10.0 | EC000142 | ECLASS 14.0 | 21-04-47-01 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-47-01 | | |

Exempel på användning

