

**M-D-STRIPAX +6 MEHA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Flexibel och massiv tråd med isolering av PVC, teflon (PTFE) och silikon
- Inga skador på tråden tack vare speciellt formade knivar
- Ingen uppsplitsning av enskilda ledare
- Enkelt utbytbara knivinsatser
- Samtliga insatser för en kapsling
- Styrstänger i knivkassetterna underlättar korrekt positionering av tråden i verktyget

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	<a href="#">9003500000</a>
Typ	M-D-STRIPAX +6 MEHA
GTIN (EAN)	4008190107109
Förp.	1 items

## M-D-STRIPAX +6 MEHA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0.6299 inch
Höjd	135 mm	Bygghöjd (tum)	5.3149 inch
Bredd	82 mm	Byggbredd (tum)	3.2283 inch
Nettovikt	106.38 g		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisoleringsverktyg med 6 knivsatser
--------------------	--------------------------------------

### Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	Ledare med specialisoleringar	Ledardiameter max.	1.3 mm
Ledardiameter min.	0.2 mm	Avisoleringsområde AWG, max.	18 AWG
Avisoleringsområde AWG, min.	32 AWG	Avisoleringslängd, max.	7 mm
Ledardiameter, max.	0.82 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.03 mm <sup>2</sup>

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**M-D-STRIPAX +6 MEHA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Exempel på användning**




## M-D-STRIPAX +6 MEHA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### Tillbehör/reservdelar



- Flexibel och massiv tråd med isolering av PVC, teflon (PTFE) och silikon
- Inga skador på tråden tack vare speciellt formade knivar
- Ingen uppsplitsning av enskilda ledare
- Enkelt utbytbara knivinsatser
- Samtliga insatser för en kapsling
- Styrstänger i knivkassetterna underlättar korrekt positionering av tråden i verktyget

### Allmänna beställningsdata

Typ	MEHA KP GE M-D-SPX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9003600000</a>	Tillbehör, Knivsatser
GTIN (EAN)	4008190140274	
Förp.	1 ST	
Typ	MEHA KP RT M-D-SPX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9003610000</a>	Tillbehör, Knivsatser
GTIN (EAN)	4008190058272	
Förp.	1 ST	
Typ	MEHA KP GN M-D-SPX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9003620000</a>	Tillbehör, Knivsatser
GTIN (EAN)	4008190130527	
Förp.	1 ST	
Typ	MEHA KP BL M-D-SPX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9003630000</a>	Tillbehör, Knivsatser
GTIN (EAN)	4008190094256	
Förp.	1 ST	
Typ	MEHA KP SW M-D-SPX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9003640000</a>	Tillbehör, Knivsatser
GTIN (EAN)	4008190020507	
Förp.	1 ST	
Typ	MEHA KP WS M-D-SPX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9006970000</a>	Tillbehör, Knivsatser
GTIN (EAN)	4032248363711	
Förp.	1 ST	