


MEHA KP GE M-D-SPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Flexibel och massiv tråd med isolering av PVC, teflon (PTFE) och silikon
- Inga skador på tråden tack vare speciellt formade knivar
- Ingen uppsplitsning av enskilda ledare
- Enkelt utbytbara knivinsatser
- Samtliga insatser för en kapsling
- Styrstänger i knivkassetterna underlättar korrekt positionering av tråden i verktyget

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | Tillbehör, Knivsats |
| Art.nr. | 9003600000 |
| Typ | MEHA KP GE M-D-SPX |
| GTIN (EAN) | 4008 190140274 |
| Förp. | 1 items |

MEHA KP GE M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 16 mm | Byggdjup (tum) | 0.6299 inch |
| Höjd | 11.5 mm | Bygghöjd (tum) | 0.4528 inch |
| Bredd | 26 mm | Byggbredd (tum) | 1.0236 inch |
| Längd | 26 mm | Bygglängd (tum) | 1.0236 inch |
| Nettovikt | 3.68 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data

| | |
|--------------------|---|
| Artikelbeskrivning | Knivsats till Mini-Duro-Stripax till AWG30 för PTFE |
|--------------------|---|

Avisoleringsverktyg

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|
| Kabeltyp | Ledare med specialisoleringar | Ledardiameter max. | 0.3 mm |
| Ledardiameter min. | 0.2 mm | Avisoleringslängd, max. | 7 mm |
| Avisoleringslängd, min. | 3 mm | Färgkod | gul |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001509 | ETIM 9.0 | EC001509 |
| ETIM 10.0 | EC001509 | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 | | |