


MEHA KP SW M-D-SPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

- Flexibel och massiv tråd med isolering av PVC, teflon (PTFE) och silikon
- Inga skador på tråden tack vare speciellt formade knivar
- Ingen uppsplitsning av enskilda ledare
- Enkelt utbytbara knivinsatser
- Samtliga insatser för en kapsling
- Styrstänger i knivkassetterna underlättar korrekt positionering av tråden i verktyget

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Knivsats
Art.nr.	9003640000
Typ	MEHA KP SW M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190020507
Förp.	1 items

MEHA KP SW M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0.6299 inch
Höjd	11.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.4528 inch
Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1.0236 inch
Längd	26 mm	Bygglängd (tum)	1.0236 inch
Nettovikt	3.68 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Knivsats till Mini-Duro-Stripax till AWG18 för PTFE
--------------------	---

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	Ledare med specialisoleringar	Ledardiameter max.	1.21 mm
Ledardiameter min.	1 mm	Avisoleringslängd, max.	7 mm
Avisoleringslängd, min.	3 mm	Färgkod	svart

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		