

M-D-STRIPAX AWG 24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Flexibel och massiv tråd med isolering av PVC, teflon (PTFE) och silikon
- Inga skador på tråden tack vare speciellt formade knivar
- Ingen uppsplitsning av enskilda ledare
- Enkelt utbytbara knivinsatser
- Samtliga insatser för en kapsling
- Styrstänger i knivkassetterna underlättar korrekt positionering av tråden i verktyget

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	9003720000
Typ	M-D-STRIPAX AWG 24
GTIN (EAN)	4008190087029
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmald
Sista orderdatum	2022-03-01T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	MEHA KP GN M-D-SPX

M-D-STRIPAX AWG 24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0.6299 inch
Höjd	135 mm	Bygghöjd (tum)	5.3149 inch
Bredd	82 mm	Byggbredd (tum)	3.2283 inch
Nettovikt	96.28 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisoleringsverktyg upp till AWG20 för PTFE
--------------------	---

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	Ledare med specialisoleringar	Ledardiameter max.	0.8 mm
Ledardiameter min.	0.55 mm	Avisoleringsområde AWG, max.	20 AWG
Avisoleringsområde AWG, min.	24 AWG	Avisoleringslängd, max.	7 mm
Ledardiameter, max.	0.52 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Ritningar

Exempel på användning



M-D-STRIPAX AWG 24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör/reservdelar



- Flexibel och massiv tråd med isolering av PVC, teflon (PTFE) och silikon
- Inga skador på tråden tack vare speciellt formade knivar
- Ingen uppsplitsning av enskilda ledare
- Enkelt utbytbara knivinsatser
- Samtliga insatser för en kapsling
- Styrstänger i knivkassetterna underlättar korrekt positionering av tråden i verktyget

Allmänna beställningsdata

Typ	MEHA KP GE M-D-SPX	Utförande
Art.nr.	9003600000	Tillbehör, Knivsatser
GTIN (EAN)	4008190140274	
Förp.	1 ST	
Typ	MEHA KP RT M-D-SPX	Utförande
Art.nr.	9003610000	Tillbehör, Knivsatser
GTIN (EAN)	4008190058272	
Förp.	1 ST	
Typ	MEHA KP GN M-D-SPX	Utförande
Art.nr.	9003620000	Tillbehör, Knivsatser
GTIN (EAN)	4008190130527	
Förp.	1 ST	
Typ	MEHA KP BL M-D-SPX	Utförande
Art.nr.	9003630000	Tillbehör, Knivsatser
GTIN (EAN)	4008190094256	
Förp.	1 ST	
Typ	MEHA KP SW M-D-SPX	Utförande
Art.nr.	9003640000	Tillbehör, Knivsatser
GTIN (EAN)	4008190020507	
Förp.	1 ST	
Typ	MEHA KP WS M-D-SPX	Utförande
Art.nr.	9006970000	Tillbehör, Knivsatser
GTIN (EAN)	4032248363711	
Förp.	1 ST	