

M-D-STRIPAX LWL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



med innerledare från 1 mm ø
Avisoleringslängd inställbar med anslag
automatisk öppning av klämbackar efter utförd avisole-
ring.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	9003750000
Typ	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008 190068042
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2025-11-29T00:00:00+01:00

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0.6299 inch
Höjd	135 mm	Bygghöjd (tum)	5.3149 inch
Bredd	82 mm	Byggbredd (tum)	3.2283 inch
Nettovikt	96.73 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisoleringsverktyg för optofiber
--------------------	-----------------------------------

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	POF-ledare med en innerledare på 1 mm	Ledardiameter max.	1 mm
Avisoleringsområde AWG, max.	18 AWG	Avisoleringslängd, max.	7.5 mm
Färgkod	grå	Ledardiameter, max.	0.78 mm ²

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

M-D-STRIPAX LWL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Tillbehör/reservdelar**

med innerledare från 1 mm \emptyset
Avisoleringslängd inställbar med anslag
automatisk öppning av klämbackar efter utförd
avisolering.

Allmänna beställningsdata

Typ	MEHA KP LWL M-D-SPX	Utförande
Art.nr.	9003760000	Tillbehör, Reservkniv
GTIN (EAN)	4008190055110	
Förp.	1 ST	