


MEHA KP LWL M-D-SPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

med innerledare från 1 mm \varnothing
Avisoleringslängd inställbar med anslag
automatisk öppning av klämbackar efter utförd avisole-
ring.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Reservkniv
Art.nr.	9003760000
Typ	MEHA KP LWL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190055 110
Förp.	1 items

MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tekniska data

www.weidmueller.com

Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0.6299 inch
Höjd	11.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.4528 inch
Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1.0236 inch
Längd	26 mm	Bygglängd (tum)	1.0236 inch
Nettovikt	11.5 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Knivsats till LWL-Stripax
--------------------	---------------------------

Avisoleringsverktyg

Ledardiameter max.	1 mm	Färgkod	grå
--------------------	------	---------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		