



För ledare på 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10 E-Cu)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 18 mm, Nej
Art.nr.	9004090000
Typ	H2,5/18
GTIN (EAN)	4008190147921
Förp.	1000 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	0.18 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa utan plastkrage	Utförande	Standard
--------------------	--------------------------	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	2.2 mm	Kontaktytans längd (L2)	18 mm
Kragdiameter (D2)	3.4 mm	L1 i mm	18.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 14	Avisoleringslängd	18 mm
Ledardiameter	2.5 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

