

**H70,0/25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

För ledare på 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 25 mm, 25 mm, Nej
Art.nr.	<a href="#">9004230000</a>
Typ	H70,0/25
GTIN (EAN)	4008190150051
Förp.	50 items
Förpackning	lös

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

## Mått och vikter

Nettovikt	3.49 g
-----------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa utan plastkrage, (2)Wire-end ferrule	Utförande	Standard
--------------------	--	-----------	----------

## Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	12.5 mm	Kontaktytans längd (L2)	25 mm
Kragdiameter (D2)	15 mm	L1 i mm	25.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 2/0	Avisoleringslängd	25 mm
Ledardiameter	70 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

