

**H70,0/32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

För ledare på 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 32 mm, 32 mm, Nej
Art.nr.	<a href="#">9004240000</a>
Typ	H70,0/32
GTIN (EAN)	4008190131395
Förp.	50 items
Förpackning	lös

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt

4.57 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning

Ändhylsa utan plastkrage,  
(2)Wire-end ferrule

Utförande

Standard

## Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)

12.5 mm

Kontaktytans längd (L2)

32 mm

Kragdiameter (D2)

15 mm

L1 i mm

32.00 mm

Ledardiameter, AWG, max

AWG 2/0

Avisoleringslängd

32 mm

Ledardiameter

70 mm<sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

