

H95,0/25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

För ledare på 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 25 mm, 25 mm, Nej
Art.nr.	9004250000
Typ	H95,0/25
GTIN (EAN)	4008190075576
Förp.	50 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 4.02 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning Ändhylsa utan plastkrage Utförande Standard

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	14.5 mm	Kontaktytans längd (L2)	25 mm
Kragdiameter (D2)	17 mm	L1 i mm	25.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 3/0	Avisoleringslängd	25 mm
Ledardiameter	95 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

