

H95,0/32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

För ledare på 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 32 mm, 32 mm, Nej
Art.nr.	9004260000
Typ	H95,0/32
GTIN (EAN)	4008190102500
Förp.	50 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

5.01 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning

Ändhylsa utan plastkrage

Utförande

Standard

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)

14.5 mm

Kontaktytans längd (L2)

32 mm

Kragdiameter (D2)

17 mm

L1 i mm

32.00 mm

Ledardiameter, AWG, max

AWG 3/0

Avisoleringslängd

32 mm

Ledardiameter

95 mm²

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

