


**H0,75/14D GR BD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
Art.nr.	<a href="#">9004300000</a>
Typ	H0,75/14D GR BD
GTIN (EAN)	4008 190154837
Förp.	500 items
Förpackning	Bandvara

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

## Mått och vikter

Nettovikt	0.09 g
-----------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	sammanlänkade ändhylsremсор, färg grå	Utförande	Standard
--------------------	---------------------------------------	-----------	----------

## Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	1.2 mm	Kontaktytans längd (L2)	8 mm
Kragdiameter (D2)	2.8 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	14.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 18
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Militärisk beteckning	T 20A 005 A
Avisoleringslängd	10 mm	Ledardiameter	0.75 mm <sup>2</sup>
färgkod	DIN		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Ritning**

