


**H0,34/12 TK BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ändhylsor i remsor på rulle (5 000 st.)
- Weidmüllers färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, turkos
Art.nr.	<a href="#">9004390000</a>
Typ	H0,34/12 TK BD GSP
GTIN (EAN)	4008 19088 1016
Förp.	5000 items
Förpackning	Rulle

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	0.08 g
-----------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	sammanlänkad ändhylsa på rulle, färg turkos	Utförande	Standard
--------------------	---------------------------------------------	-----------	----------

## Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	0.8 mm	Kontaktytans längd (L2)	8 mm
Kragdiameter (D2)	2 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	12.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 22
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	10 mm
Ledardiameter	0.34 mm <sup>2</sup>	färgkod	Weidmueller

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Ritning**

