


H0,34/12 TK BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ändhylsor i remsor på rulle (5 000 st.)
- Weidmüllers färgkod

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------|---|
| Utförande | Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, turkos |
| Art.nr. | 9004390000 |
| Typ | H0,34/12 TK BD GSP |
| GTIN (EAN) | 4008 19088 1016 |
| Förp. | 5000 items |
| Förpackning | Rulle |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 0.08 g |
|-----------|--------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data

| | | | |
|--------------------|---|-----------|----------|
| Artikelbeskrivning | sammanlänkad ändhylsa på rulle, färg turkos | Utförande | Standard |
|--------------------|---|-----------|----------|

Ändhylsor

| | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| Kontaktytans diameter (D1) | 0.8 mm | Kontaktytans längd (L2) | 8 mm |
| Kragdiameter (D2) | 2 mm | Tjocklek plastkrage (S2) | 0.25 mm |
| L1 i mm | 12.00 mm | Ledardiameter, AWG, max | AWG 22 |
| Metallkapseltjocklek (S1) | 0.15 mm | Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledardiameter | 0.34 mm ² | färgkod | Weidmueller |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Ritning

