


H2,5/21D ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- i multipack (5 x 100 st)
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, blå
Art.nr.	9004740000
Typ	H2,5/21D ZH BL SV
GTIN (EAN)	4008 19003 1923
Förp.	250 items
Förpackning	Multipackpåse

H2,5/21D ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	0.35 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg blå	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	---------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	2.8 mm	Kontaktytans längd (L2)	12 mm
Kragbredd (B)	4.5 mm	Kraghöjd	8 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0.4 mm	L1 i mm	21.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 14	Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm
Avisoleringslängd	15 mm	Ledardiameter	2.5 mm ²
färgkod	DIN		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

