

## STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorena
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kabanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	<a href="#">9005000000</a>
Typ	STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190072506
Förp.	1 items

## STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tekniska data

www.weidmueller.com

## Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0.8661 inch
Höjd	99 mm	Bygghöjd (tum)	3.8976 inch
Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7.4803 inch
Nettovikt	176 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisoleringsverktyg upp till 10 mm <sup>2</sup>
--------------------	---

## Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledararea (klippförmåga)	6 mm <sup>2</sup>
Avisoleringsområde AWG, max.	8 AWG	Avisoleringsområde AWG, min.	28 AWG
Avisoleringsområde, min.	0.08 mm <sup>2</sup>	Avisoleringslängd, max.	25 mm
Ledardiameter, max.	10 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.08 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**STRIPAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Exempel på användning**



## Tillbehör/reservdelar



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläkta kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapaordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

## Allmänna beställningsdata

Typ	ERME 10 <sup>2</sup> SPX 4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1119030000</a>	Tillbehör, Knivhållare
GTIN (EAN)	4032248948420	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE KLBC SPX 10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2571480000</a>	Tillbehör, Utbyte av klämback
GTIN (EAN)	4050118582109	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE BAGR AN KP SPX 4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2905400000</a>	Tillbehör, Utbyte av klämback
GTIN (EAN)	4099986551381	
Förp.	1 ST	