


**H2,5/14D BL BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Sammanlänkade ändhylsor på rulle (5 000 st)
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Utförande   | Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå |
| Art.nr.     | <a href="#">9005850000</a>           |
| Typ         | H2,5/14D BL BD GSP                   |
| GTIN (EAN)  | 4008190275914                        |
| Förp.       | 3000 items                           |
| Förpackning | Rulle                                |

## H2,5/14D BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search [UL-webbplats](#)

Certifikat-Nr. (cULus) E499744

## Mått och vikter

Nettovikt 0.19 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

| Artikelbeskrivning | sammanlänkade ändhylsor på rulle, färg blå | Utförande | Standard |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|

## Ändhylsor

|                            |                     |                          |         |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| Kontaktytans diameter (D1) | 2.2 mm              | Kontaktytans längd (L2)  | 8 mm    |
| Kragdiameter (D2)          | 4.2 mm              | Tjocklek plastkrage (S2) | 0.25 mm |
| L1 i mm                    | 14.00 mm            | Ledardiameter, AWG, max  | AWG 14  |
| Metallkapseltjocklek (S1)  | 0.15 mm             | Avisoleringslängd        | 10 mm   |
| Ledardiameter              | 2.5 mm <sup>2</sup> | färgkod                  | DIN     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Ritning**