

CTI 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Art.nr.	9006120000
Typ	CTI 6
GTIN (EAN)	4008190044527
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Nettovikt	690.27 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för isolerad skarvhylsa 0,5-6 mm ²	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Isolerad skarvhylsa	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 21	Crimp-område, max.	6 mm ²
Crimp-område, min	0.5 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning



Ändhysarea, max.	6 mm ²	
Ändhysarea, min.	0.5 mm ²	
Crimpart/-profil	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp	
Crimpstation	Crimpstation-nummer	1
	Ledardiameter, min.	0.5 mm ²
	Ledardiameter, max.	1.5 mm ²
	Anslutningsdiameter AWG, min.	20 AWG
	Anslutningsdiameter AWG, max.	16 AWG
	Färg på crimpstation	röd
	Crimpstation-nummer	2
	Ledardiameter, min.	1.5 mm ²
	Ledardiameter, max.	2.5 mm ²
	Anslutningsdiameter AWG, min.	16 AWG
	Anslutningsdiameter AWG, max.	14 AWG
	Färg på crimpstation	Blå
	Crimpstation-nummer	3
	Ledardiameter, min.	4 mm ²
	Ledardiameter, max.	6 mm ²
	Anslutningsdiameter AWG, min.	12 AWG
	Anslutningsdiameter AWG, max.	10 AWG
	Färg på crimpstation	Gul

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Ej lämpligt för massiva ledare. Isolering på kontakten pressas koniskt.
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Flatstiftkontakt



Isolerade flatstift av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	FSKI/0,5-1,0/288	Utförande
Art.nr.	1491790000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301540	mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/488	Utförande
Art.nr.	1491810000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301380	mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/638	Utförande
Art.nr.	1491820000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301670	mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/488	Utförande
Art.nr.	1491850000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301687	2,5 mm ² , blå
Förp.	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/638	Utförande
Art.nr.	1491830000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301830	2,5 mm ² , blå
Förp.	100 ST	
Typ	FSKI/4,0-6,0/638	Utförande
Art.nr.	1491840000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118301823	mm ² , gul
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 1,5M638 R	Utförande
Art.nr.	9200580000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410422	mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 2,5M638 R	Utförande
Art.nr.	9200590000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410439	mm ² , blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 6M638 R	Utförande
Art.nr.	9200600000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ² , gul
GTIN (EAN)	4032248410446	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Flatstiftshylsor



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F288 R	Utförande
Art.nr.	9200520000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248410361	1.5 mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 1,5F488 R	Utförande
Art.nr.	9200530000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248410378	1.5 mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 1,5F638 R	Utförande
Art.nr.	9200540000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248410385	1.5 mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 2,5F488 R	Utförande
Art.nr.	9200550000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² , 1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248410392	2.5 mm ² , blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 R	Utförande
Art.nr.	9200560000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248410408	2.5 mm ² , blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 6F638 R	Utförande
Art.nr.	9200570000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410415	mm ² , gul
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/285	Utförande
Art.nr.	1491620000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301526	0.5 mm ² , gul
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/288	Utförande
Art.nr.	1491630000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301489	0.5 mm ² , gul
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/288	Utförande
Art.nr.	1491650000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301519	mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/485	Utförande
Art.nr.	1491660000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301410	mm ² , röd
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Typ	VFSKHI/0,5-1,0/488	Utförande
Art.nr.	1491670000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301502	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/638	Utförande
Art.nr.	1491680000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301618	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/285	Utförande
Art.nr.	1491640000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301557	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/285	Utförande
Art.nr.	1491730000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301700	2,5 mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/288	Utförande
Art.nr.	1491740000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301472	2,5 mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/485	Utförande
Art.nr.	1491690000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301717	2,5 mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/488	Utförande
Art.nr.	1491710000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301663	2,5 mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/638	Utförande
Art.nr.	1491720000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301564	2,5 mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/4,0-6,0/638	Utförande
Art.nr.	1491750000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118301816	mm ² ,gul
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Utförande
Art.nr.	1491760000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118301588	mm ² ,gul
Förp.	100 ST	

Flatstiftshylsor med avgrening



Isolerade flatstiftshylsor med avgrening av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5T638 R	Utförande
Art.nr.	9200610000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410453	mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 2,5T638 R	Utförande
Art.nr.	9200620000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410460	mm ² , blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 6T638 R	Utförande
Art.nr.	9200630000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ² , gul
GTIN (EAN)	4032248410477	
Förp.	100 ST	

Flatstiftshylsor, helisolerade



Hel isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F638 RF	Utförande
Art.nr.	9200640000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410484	mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 RF	Utförande
Art.nr.	9200650000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410491	mm ² , blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 6F638 RF	Utförande
Art.nr.	9200660000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ² , gul
GTIN (EAN)	4032248410507	
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/285	Utförande
Art.nr.	1491860000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301915	mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/288	Utförande
Art.nr.	1491870000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301908	mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/485	Utförande
Art.nr.	1491880000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301748	mm ² , röd
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Typ	VFSKHV/0,5-1,0/488	Utförande
Art.nr.	1491890000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301786	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/638	Utförande
Art.nr.	1491910000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301847	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/485	Utförande
Art.nr.	1491920000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301694	2,5 mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/488	Utförande
Art.nr.	1491930000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301762	2,5 mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/638	Utförande
Art.nr.	1491940000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301922	2,5 mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/4,0-6,0/638	Utförande
Art.nr.	1491950000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118301946	mm ² ,gul
Förp.	100 ST	

Crimpkablskor



Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarvhylsa

Allmänna beställningsdata

Typ	KQI-M10/-1	Utförande
Art.nr.	1492130000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302158	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M10/-2,5	Utförande
Art.nr.	1492340000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302295	2,5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M10/-6	Utförande
Art.nr.	1492410000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118302363	mm ²
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Typ	KQI-M12/-2,5	Utförande
Art.nr.	1492350000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302059	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M12/-6	Utförande
Art.nr.	1492420000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118302189	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M2,5/-1	Utförande
Art.nr.	1492150000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302028	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M2/-0,5	Utförande
Art.nr.	1492090000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm ² ,0.1 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301892	0.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M2/-1	Utförande
Art.nr.	1492140000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302127	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-1	Utförande
Art.nr.	1492180000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302080	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-2,5	Utförande
Art.nr.	1492270000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302134	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M3/-0,5	Utförande
Art.nr.	1492100000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm ² ,0.1 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302011	0.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M3/-1	Utförande
Art.nr.	1492170000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302035	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M3/-2,5	Utförande
Art.nr.	1492250000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302073	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M4/-0,5	Utförande
Art.nr.	1492110000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm ² ,0.1 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302103	0.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M4/-1	Utförande
Art.nr.	1492200000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302301	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M4/-2,5	Utförande
Art.nr.	1492290000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302172	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Typ	KQI-M4/-6	Utförande
Art.nr.	1492370000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118302264	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-1	Utförande
Art.nr.	1492190000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302165	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-2,5	Utförande
Art.nr.	1492280000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302141	2,5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M5/-0,5	Utförande
Art.nr.	1492120000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0,5 mm ² ,0,1 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302042	0,5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M5/-1	Utförande
Art.nr.	1492220000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302110	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M5/-2,5	Utförande
Art.nr.	1492310000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302271	2,5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M5/-6	Utförande
Art.nr.	1492380000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118302219	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M5/S/-1	Utförande
Art.nr.	1492210000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302004	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M5/S/2,5	Utförande
Art.nr.	1492300000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302332	2,5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M6/-1	Utförande
Art.nr.	1492230000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302400	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M6/-2,5	Utförande
Art.nr.	1492320000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302417	2,5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M6/-6	Utförande
Art.nr.	1492390000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118302509	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M8/-1	Utförande
Art.nr.	1492240000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302066	mm ²
Förp.	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KQI-M8/-2,5	Utförande
Art.nr.	1492330000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302325	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M8/-6	Utförande
Art.nr.	1492400000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118302257	mm ²
Förp.	100 ST	

Gaffelkabelskor



Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	KQIG-M10/-6	Utförande
Art.nr.	1491320000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118301199	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M3,5/-1	Utförande
Art.nr.	1492530000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302370	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M3,5/-2,5	Utförande
Art.nr.	1492610000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302097	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M3/-1	Utförande
Art.nr.	1492520000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302431	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M3/-2,5	Utförande
Art.nr.	1492600000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302202	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M4/-1	Utförande
Art.nr.	1492550000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302240	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M4/-2,5	Utförande
Art.nr.	1492630000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302424	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	


Tillbehör

Typ	KQIG-M4/-6	Utförande
Art.nr.	1491270000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118301342	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M4/S/-1	Utförande
Art.nr.	1492540000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302523	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M4/S/-2,5	Utförande
Art.nr.	1492620000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302387	2,5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M5/-1	Utförande
Art.nr.	1492580000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301793	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M5/-2,5	Utförande
Art.nr.	1492640000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118302448	2,5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M5/-6	Utförande
Art.nr.	1491280000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118301311	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M6/-1	Utförande
Art.nr.	1492590000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302318	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M6/-2,5	Utförande
Art.nr.	1491260000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301182	2,5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M6/-6	Utförande
Art.nr.	1491290000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118301328	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M8/-6	Utförande
Art.nr.	1491310000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118301298	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 1,5M3 V	Utförande
Art.nr.	9200290000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410118	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 1,5M3,5 V	Utförande
Art.nr.	9200300000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410125	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 1,5M4 V	Utförande
Art.nr.	9200310000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410132	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Typ	LIS 1,5M5 V	Utförande
Art.nr.	9200320000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410149	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 1,5M6 V	Utförande
Art.nr.	9200330000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410156	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 2,5M3 V	Utförande
Art.nr.	9200350000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410170	mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 2,5M3,5 V	Utförande
Art.nr.	9200360000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410187	mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 2,5M4 V	Utförande
Art.nr.	9200370000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410194	mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 2,5M5 V	Utförande
Art.nr.	9200380000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410224	mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 2,5M6 V	Utförande
Art.nr.	9200390000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410231	mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 6M10 V	Utförande
Art.nr.	9200450000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm ² - 6 mm ² ,gul
GTIN (EAN)	4032248410293	
Förp.	50 ST	
Typ	LIS 6M4 V	Utförande
Art.nr.	9200410000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm ² - 6 mm ² ,gul
GTIN (EAN)	4032248410255	
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 6M5 V	Utförande
Art.nr.	9200420000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm ² - 6 mm ² ,gul
GTIN (EAN)	4032248410262	
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 6M6 V	Utförande
Art.nr.	9200430000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm ² - 6 mm ² ,gul
GTIN (EAN)	4032248410279	
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 6M8 V	Utförande
Art.nr.	9200440000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm ² - 6 mm ² ,gul
GTIN (EAN)	4032248410286	
Förp.	50 ST	

Hook-kabelskor



Användningen av ändhylsor säkerställer en långsiktig jämn kvalitet hos kundernas elektriska anslutningar. Montageförenkling ger ytterligare fördelar.

Allmänna beställningsdata

Typ	HBT 1,5 - 3,0 RT	Utförande
Art.nr.	1312440000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 3
GTIN (EAN)	4050118115055	mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	HBT 1,5 - 4,6 RT	Utförande
Art.nr.	1233340000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118210972	4,6 mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	HBT 2,5 - 3,0 BL	Utförande
Art.nr.	1312450000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 3
GTIN (EAN)	4050118115130	mm ² , blå
Förp.	100 ST	
Typ	HBT 2,5 - 4,6 BL	Utförande
Art.nr.	1233330000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118016901	4,6 mm ² , blå
Förp.	100 ST	
Typ	HBT 6,0 - 3,0 GE	Utförande
Art.nr.	1312470000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 3 mm ² , 3 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118114980	mm ² , gul
Förp.	100 ST	
Typ	HBT 6,0 - 4,6 GE	Utförande
Art.nr.	1216230000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4,6 mm ² , 4,6 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118000337	mm ² , gul
Förp.	100 ST	
Typ	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Utförande
Art.nr.	9036290000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² , 0,25 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248175925	1,5 mm ² , 16,75 mm, svart
Förp.	100 ST	
Typ	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Utförande
Art.nr.	9036300000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm ² , 1 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248175932	mm ² , 16,75 mm, svart
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Skarvförbindning




Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIB 1,5B25 VF	Utförande
Art.nr.	9200490000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410330	mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIB 2,5B25 VF	Utförande
Art.nr.	9200500000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410347	mm ² , blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIB 6B26 VF	Utförande
Art.nr.	9200510000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ² , gul
GTIN (EAN)	4032248410354	
Förp.	100 ST	
Typ	VSTI/0,1-0,5	Utförande
Art.nr.	1491540000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301649	0,5 mm ² , gul
Förp.	100 ST	
Typ	VSTI/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	1491550000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301731	mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	VSTI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	1491560000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301656	2,5 mm ² , blå
Förp.	100 ST	
Typ	VSTI/4,0-6,0	Utförande
Art.nr.	1491570000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118301809	mm ² , gul
Förp.	100 ST	

Parallellanslutningar



Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarvhylsa

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	VPLI/0,1-0,5	Utförande
Art.nr.	1491450000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm ² ,0.1 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301595	0.5 mm ² ,gul
Förp.	100 ST	
Typ	VPLI/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	1491460000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301366	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VPLI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	1491470000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301571	2.5 mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VPLI/4,0-6,0	Utförande
Art.nr.	1491480000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118301359	mm ² ,gul
Förp.	100 ST	

Stiftkabelskor



Isolerad stiftkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	KSI/0,1-0,5	Utförande
Art.nr.	1491370000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm ² ,0.1 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301625	0.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KSI/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	1491380000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301441	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KSI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	1491390000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301458	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KSI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	1491410000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301632	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	KSI/4,0-6,0	Utförande
Art.nr.	1491420000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118300994	mm ²
Förp.	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	LIP 1,5R12 V	Utförande
Art.nr.	9200460000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410309	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIP 2,5R12 V	Utförande
Art.nr.	9200470000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410316	mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIP 6R14 V	Utförande
Art.nr.	9200480000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm ² - 6 mm ² ,gul
GTIN (EAN)	4032248410323	
Förp.	100 ST	

Jackbar fördelare




Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarvhylsa

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTVI/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	1491770000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301465	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VSTVI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	1491780000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301373	2.5 mm ² ,blå
Förp.	100 ST	

Ringkabelskor



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 1,5M3 V	Utförande
Art.nr.	9200070000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm ² ,0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248409839	1.5 mm ²
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Typ	LIR 1,5M3,5 V	Utförande
Art.nr.	9200080000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm ² ,0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248409846	1.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 1,5M4 V	Utförande
Art.nr.	9200090000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm ² ,0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248409853	1.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 1,5M5 V	Utförande
Art.nr.	9200100000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm ² ,0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248409860	1.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 1,5M6 V	Utförande
Art.nr.	9200110000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm ² ,0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248409730	1.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 1,5M8 V	Utförande
Art.nr.	9200120000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm ² ,0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248409747	1.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 2,5M10 V	Utförande
Art.nr.	9200210000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248410033	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 2,5M3 V	Utförande
Art.nr.	9200150000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248409778	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 2,5M3,5 V	Utförande
Art.nr.	9200160000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248409785	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 2,5M4 V	Utförande
Art.nr.	9200170000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248409792	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 2,5M5 V	Utförande
Art.nr.	9200180000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248409808	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 2,5M6 V	Utförande
Art.nr.	9200190000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248410019	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 2,5M8 V	Utförande
Art.nr.	9200200000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm ² ,1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248410026	2.5 mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 6M10 V	Utförande
Art.nr.	9200270000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410095	mm ²
Förp.	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	LIR 6M4 V	Utförande
Art.nr.	9200230000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410057	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 6M5 V	Utförande
Art.nr.	9200240000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410064	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 6M6 V	Utförande
Art.nr.	9200250000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410071	mm ²
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 6M8 V	Utförande
Art.nr.	9200260000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410088	mm ²
Förp.	100 ST	

Rundstickkontakt



Isolerade rundstift av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LID 1,5M4 R	Utförande
Art.nr.	9200670000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410514	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LID 2,5M5 R	Utförande
Art.nr.	9200680000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410521	mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LID 6M5 R	Utförande
Art.nr.	9200690000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm ² - 6 mm ² ,gul
GTIN (EAN)	4032248410538	
Förp.	100 ST	
Typ	VRSTI/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	1492040000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301779	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VRSTI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	1492050000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301861	2,5 mm ² ,blå
Förp.	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	VRSTI/4,0-6,0	Utförande
Art.nr.	1492060000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118301885	mm ² ,gul
Förp.	100 ST	

Rundstickhylsa



Hel isolerade stifthylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LID 1,5F4 RF	Utförande
Art.nr.	9200700000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410545	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LID 2,5F5 RF	Utförande
Art.nr.	9200710000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410552	mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LID 6,0F5 RF	Utförande
Art.nr.	9200720000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm ² - 6 mm ² ,gul
GTIN (EAN)	4032248410569	
Förp.	100 ST	
Typ	VRSHV/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	1491980000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301939	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VRSHVI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	1491990000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm ² ,1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301878	2,5 mm ² ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VRSHVI/4,0-6,0	Utförande
Art.nr.	1492010000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4050118301960	mm ² ,gul
Förp.	100 ST	

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Rundstiftshonor, helisolerade




Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarvhylsa

Allmänna beställningsdata

Typ	VRSHVI/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	1492020000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301984	mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	VRSHVI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	1492030000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4050118301854	2,5 mm ² , blå
Förp.	100 ST	

Ringkabelskor



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 1,5M10 V	Utförande
Art.nr.	2792000000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4064675073192	1,5 mm ²
Förp.	100 ST	

Tillbehör / reservdelar



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE ES CTI 6	Utförande
Art.nr.	9007180000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4008190262136	
Förp.	1 ST	

Reservdelar



Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med motsvarande kontakter eller ändhylsor. Crimpningen är en säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor utsträckning ersatt lödmetoden. Crimpning innebär att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas uteslutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärr med frikopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetningskvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE GRIFFE CTO	Utförande
Art.nr.	1121010000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248902118	
Förp.	1 ST	