

**H1,5/19,5X SW SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- I multipack
- Weidmüllers färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 10 mm, svart
Art.nr.	<a href="#">9006630000</a>
Typ	H1,5/19,5X SW SV
GTIN (EAN)	4008 190332266
Förp.	100 items
Förpackning	Multipackpåse

## H1,5/19,5X SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

## Mått och vikter

Nettovikt	0.23 g
-----------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa för kortslutnings- och jordfelsssäkra ledningar färg svart	Utförande	Standard
--------------------	---	-----------	----------

## Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	1.8 mm	Kontaktytans längd (L2)	10 mm
Kragdiameter (D2)	7 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.3 mm
L1 i mm	19.50 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 16
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	15 mm
Ledardiameter	1.5 mm <sup>2</sup>	färgkod	Weidmueller

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Ritning**

