


H6,0/23X GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
 - Värmetålig upp till 105 grader C för kabelledare 1,5 till 16 mm² (AWG 16-6)
- tennpläterad koppar
måttoleranser enligt DIN 46228 del 4

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 17 mm, 12 mm, gul
Art.nr.	9006790000
Typ	H6,0/23X GE SV
GTIN (EAN)	4008 190332303
Förp.	100 items
Förpackning	Multipackpåse

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	0.42 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa för kortslutnings- och jordfelssäkra ledningar färg gul	Utförande	Standard
--------------------	---	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	3.6 mm	Kontaktytans längd (L2)	12 mm
Kragdiameter (D2)	8.8 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.3 mm
L1 i mm	23.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 10
Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm	Avisoleringslängd	17 mm
Ledardiameter	6 mm ²	färgkod	Weidmueller

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

