


H10,0/24,0X R SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
 - Värmetålig upp till 105 grader C för kabelledare 1,5 till 16 mm² (AWG 16-6)
- tennpläterad koppar
måttoleranser enligt DIN 46228 del 4

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 17 mm, 12 mm, röd
Art.nr.	9006830000
Typ	H10,0/24,0X R SV
GTIN (EAN)	4008 190332310
Förp.	100 items
Förpackning	Multipackpåse

H10,0/24,0X R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	0.64 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Utförande	Standard
Ändhylsa för kortslutnings- och jordfelssäkra ledningar färg röd		

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	4.6 mm	Kontaktytans längd (L2)	12 mm
Kragdiameter (D2)	9.8 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.3 mm
L1 i mm	24.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 8
Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm	Avisoleringslängd	17 mm
Ledardiameter	10 mm ²	färgkod	Weidmueller

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

