


H16,0/25,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
 - Värmetålig upp till 105 grader C för kabelledare 1,5 till 16 mm² (AWG 16-6)
- tennpläterad koppar
måttoleranser enligt DIN 46228 del 4

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Utförande | Ändhylsa, Standard, 26 mm, 12 mm, blå |
| Art.nr. | 9006870000 |
| Typ | H16,0/25,5X BL SV |
| GTIN (EAN) | 4008190332327 |
| Förp. | 100 items |
| Förpackning | Multipackpåse |

H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 0.82 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

| Artikelbeskrivning | Utförande | Standard |
|--|-----------|----------|
| Ändhylsa för kortslutnings- och jordfelssäkra ledningar färg blå | | |

Ändhylsor

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| Kontaktytans diameter (D1) | 6 mm | Kontaktytans längd (L2) | 12 mm |
| Kragdiameter (D2) | 12.1 mm | Tjocklek plastkrage (S2) | 0.3 mm |
| L1 i mm | 25.50 mm | Ledardiameter, AWG, max | AWG 6 |
| Metallkapseltjocklek (S1) | 0.2 mm | Avisoleringslängd | 26 mm |
| Ledardiameter | 16 mm ² | färgkod | Weidmueller |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Ritning

