

SP 303

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vid byggande, underhåll och reparation av elektriska anläggningar och apparater är testdon helt nödvändiga. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment inom området provningsapparater:

Det sträcker sig från strömmätningstänger och till uttag och FI-testare.. Vid utvecklingen och utformningen tar Weidmüller alltid hänsyn till användarnas önskemål och erfarenheter. Därför är apparaterna optimerade för den praktiska användningen och mycket pålitliga.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Testverktyg, Spänningsprovare
Art.nr.	9006890000
Typ	SP 303
GTIN (EAN)	4032248108459
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-01-30T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	SD ELEC PRO

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Bredd	135 mm	Byggbredd (tum)	5.3149 inch
Längd	135 mm	Bygglängd (tum)	5.3149 inch
Diameter	12 mm	Nettovikt	35 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Spänningsprovare
--------------------	------------------

PW64 Mät- och provutrustning

Klingbredd (B)	3 mm	Last inkopplingsbar	Nej
Mätområde Spänning/AC	220-250 V	Arbetstemperatur max.	30 °C
Arbetstemperatur min.	-10 °C	Indikering	optisk
Klinglängd	63 mm	Fasföljd indikering	Nej
Kretsprovning	Nej	Provspetsbelysning	Nej
HOLD-funktion	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		