


**MEHA KP WS M-D-SPX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

- Flexibel och massiv tråd med isolering av PVC, teflon (PTFE) och silikon
- Inga skador på tråden tack vare speciellt formade knivar
- Ingen uppsplitsning av enskilda ledare
- Enkelt utbytbara knivinsatser
- Samtliga insatser för en kapsling
- Styrstänger i knivkassetterna underlättar korrekt positionering av tråden i verktyget

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Tillbehör, Knivsats
Art.nr.	<a href="#">9006970000</a>
Typ	MEHA KP WS M-D-SPX
GTIN (EAN)	4032248363711
Förp.	1 items

## MEHA KP WS M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0.6299 inch
Höjd	11.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.4528 inch
Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1.0236 inch
Längd	26 mm	Bygglängd (tum)	1.0236 inch
Nettovikt	3.68 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Knivsats till Mini-Duro-Stripax till 1mm <sup>2</sup> för PVC/Silicon
--------------------	---

## Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledardiameter max.	1.3 mm
Ledardiameter min.	0.3 mm	Avisoleringslängd, max.	7 mm
Avisoleringslängd, min.	3 mm	Färgkod	vit

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		