

DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeteringsnoggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	DMS 3, Elektriskt momentskruvdragare
Art.nr.	9007440000
Typ	DMS 3
GTIN (EAN)	4008 190404987
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	127 mm	Bygghöjd (tum)	5 inch
Bredd	239 mm	Byggbredd (tum)	9.4094 inch
Längd	78 mm	Bygglängd (tum)	3.0709 inch
Diameter	35 mm	Nettovikt	411.23 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Elektriskt momentskruvdragare med 1/4" fäste
--------------------	--

EI-skruvdragare

Tomgångsvarvtal	200 u. 400 min-1	vikt	400 g
Nominell spänning	2.4 V	Bitshållare	1/4" DIN 3126 form E6,3
inchtagningsmoment, max.	2.5 Nm	inchtagningsmoment, min.	0.3 Nm
Uppladdningsbara batterier	Ni-Mh-celler	Batteriets vikt	122 g
Akkumulator spänning	2.4 V		

Skrivverktyg

inchtagningsmoment, max.	2.5 Nm	inchtagningsmoment, min.	0.3 Nm
--------------------------	--------	--------------------------	--------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

Exempel på användning



Tillbehör

Bits E 6,3 - Slits

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Utförande
Art.nr.	9024000000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852634	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Utförande
Art.nr.	9024020000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852627	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Utförande
Art.nr.	9024030000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852658	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Utförande
Art.nr.	9024040000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852665	
Förp.	5 ST	

Bits E6,3 - Kryss Phillips / Recess

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspårs-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 PH1X70	Utförande
Art.nr.	9024080000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870744	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 PH2X70	Utförande
Art.nr.	9024090000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870720	
Förp.	5 ST	

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Bits E6,3 - Kryss Pozidriv / Supadriv

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspårs-Bits Typ Pozidriv PZ/ DIN 5262, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Utförande
Art.nr.	9024100000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870713	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Utförande
Art.nr.	9024110000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870706	
Förp.	5 ST	

Bits E 6,3 - Slits

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Utförande
Art.nr.	9025590000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190151935	
Förp.	10 ST	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Utförande
Art.nr.	9202750000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4032248504725	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Utförande
Art.nr.	9202740000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4032248504718	
Förp.	5 ST	

DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

DMS 3



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeteringsnoggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Typ	AKKU DMS 3	Utförande
Art.nr.	9007450000	DMS 3, Batteri
GTIN (EAN)	4008190450106	
Förp.	1 ST	
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Utförande
Art.nr.	9007460000	DMS 3, 90 % vid 3x 500 V AC / > 91 % vid 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Förp.	1 ST	

Bits-Sortiment E6,3

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Utförande
Art.nr.	9024970000	Tillbehör, Montageverktyg
GTIN (EAN)	4032248068067	
Förp.	1 ST	