

LG DMS PRO/ DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeteringsnoggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	DMS 3, 90 % vid 3x 500 V AC / > 91 % vid 3 x 400 V AC
Art.nr.	9007460000
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	178 mm	Byggdjup (tum)	7.0079 inch
Höjd	78 mm	Bygghöjd (tum)	3.0709 inch
Bredd	150 mm	Byggbredd (tum)	5.9055 inch
Längd	178 mm	Bygglängd (tum)	7.0079 inch
Nettovikt	604.79 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data

Spänningsområde	12 / 14.4 / 18 V	Artikelbeskrivning	Batteridrivna momentskruvdragare med 1/4" fäste
elektroanslutning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		

EI-skruvdragare

Laddningsaggr. - utgång	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Laddningsaggr. - ingång	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Tomgångsvarvtal	200 u. 600 min-1	vikt	600 g
Nominell spänning	3.6 V	Bitshållare	1/4" DIN 3126 form E6,3
Akkumulator spänning	3.6 V	vikt - laddare	600 g
Max. kopplingsmoment	3 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		