

**DMS 3 SET 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeteringsnoggrannhet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	DMS 3, Elektriskt momentskruvdragare
Art.nr.	<a href="#">9007470000</a>
Typ	DMS 3 SET 1
GTIN (EAN)	4008190299224
Förp.	1 items

## DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	205 mm	Byggdjup (tum)	8.0709 inch
Höjd	205 mm	Bygghöjd (tum)	8.0709 inch
Bredd	325 mm	Byggbredd (tum)	12.7952 inch
Längd	78 mm	Bygglängd (tum)	3.0709 inch
Nettovikt	1770 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Batteridrivna momentskruvdragare, inkl. batteri, laddare, bits, väska i plast
--------------------	--

## EI-skruvdragare

Tomgångsvarvtal	200 u. 400 min <sup>-1</sup>	vikt	2004 g
Nominell spänning	2.4 V	Bitshållare	1/4" DIN 3126 form E6,3
inchtagningsmoment, max.	15 Nm	inchtagningsmoment, min.	15 Nm
Uppladdningsbara batterier	Ni-Mh-celler	Batteriets vikt	122 g
Akkumulator spänning	2.4 V		

## Skruvverktyg

inchtagningsmoment, max.	15 Nm	inchtagningsmoment, min.	15 Nm
--------------------------	-------	--------------------------	-------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

**Exempel på användning**



## DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Bits E 6,3 - Slits

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



## Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9024000000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852634	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9024020000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852627	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9024030000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852658	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9024040000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852665	
Förp.	5 ST	

## Bits E6,3 - Kryss Phillips / Recess

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspårs-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



## Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 PH1X70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9024080000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870744	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 PH2X70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9024090000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870720	
Förp.	5 ST	

## DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Bits E6,3 - Kryss Pozidriv / Supadriv

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits Typ Pozidriv PZ/ DIN 5262, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



## Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9024100000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870713	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9024110000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870706	
Förp.	5 ST	

## Bits E 6,3 - Slits

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



## Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9025590000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190151935	
Förp.	10 ST	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202750000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4032248504725	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202740000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4032248504718	
Förp.	5 ST	

## DMS 3 SET 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## DMS 3



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeteringnaggrannhet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	AKKU DMS 3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9007450000</a>	DMS 3, Batteri
GTIN (EAN)	4008190450106	
Förp.	1 ST	
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9007460000</a>	DMS 3, 90 % vid 3x 500 V AC / > 91 % vid 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Förp.	1 ST	

## Bits-Sortiment E6,3

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



## Allmänna beställningsdata

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9024970000</a>	Tillbehör, Montageverktyg
GTIN (EAN)	4032248068067	
Förp.	1 ST	