

DMS 3 SET 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeteringsnoggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	DMS 3, Elektriskt momentskruvdragare
Art.nr.	9007480000
Typ	DMS 3 SET 2
GTIN (EAN)	4008 190405298
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	205 mm	Byggdjup (tum)	8.0709 inch
Höjd	205 mm	Bygghöjd (tum)	8.0709 inch
Bredd	325 mm	Byggbredd (tum)	12.7952 inch
Längd	78 mm	Bygglängd (tum)	3.0709 inch
Nettovikt	1695.76 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Batteridrivna momentskruvdragare som set 1, därutöver 1 ytterligare batteri
--------------------	--

EI-skruvdragare

Tomgångsvarvtal	200 u. 400 min ⁻¹	vikt	2004 g
Nominell spänning	2.4 V	Bitshållare	1/4" DIN 3126 form E6,3
inchtdragningsmoment, max.	15 Nm	inchtdragningsmoment, min.	15 Nm
Uppladdningsbara batterier	Ni-Mh-celler	Batteriets vikt	122 g
Akkumulator spänning	2.4 V		

Skruvverktyg

inchtdragningsmoment, max.	15 Nm	inchtdragningsmoment, min.	15 Nm
----------------------------	-------	----------------------------	-------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

Exempel på användning



DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bits E 6,3 - Slits

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Utförande
Art.nr.	9024000000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852634	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Utförande
Art.nr.	9024020000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852627	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Utförande
Art.nr.	9024030000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852658	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Utförande
Art.nr.	9024040000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852665	
Förp.	5 ST	

Bits E6,3 - Kryss Phillips / Recess

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspårs-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 PH1X70	Utförande
Art.nr.	9024080000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870744	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 PH2X70	Utförande
Art.nr.	9024090000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870720	
Förp.	5 ST	

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Bits E6,3 - Kryss Pozidriv / Supadriv

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspårs-Bits Typ Pozidriv PZ/ DIN 5262, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Utförande
Art.nr.	9024100000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870713	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Utförande
Art.nr.	9024110000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870706	
Förp.	5 ST	

Bits E 6,3 - Slits

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Utförande
Art.nr.	9025590000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190151935	
Förp.	10 ST	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Utförande
Art.nr.	9202750000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4032248504725	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Utförande
Art.nr.	9202740000	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4032248504718	
Förp.	5 ST	

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

DMS 3



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeteringnaggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Typ	AKKU DMS 3	Utförande
Art.nr.	9007450000	DMS 3, Batteri
GTIN (EAN)	4008190450106	
Förp.	1 ST	
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Utförande
Art.nr.	9007460000	DMS 3, 90 % vid 3x 500 V AC / > 91 % vid 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Förp.	1 ST	

Bits-Sortiment E6,3

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Utförande
Art.nr.	9024970000	Tillbehör, Montageverktyg
GTIN (EAN)	4032248068067	
Förp.	1 ST	