

SDK PH0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Abbildung liknande



Kryssmejsel, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Utförande | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| Art.nr. | 9008470000 |
| Typ | SDK PH0 |
| GTIN (EAN) | 4032248056460 |
| Förp. | 1 items |
| Leveransstatus | Avanmäld |
| Tillgänglig till | 2021-02-28T00:00:00+01:00 |
| Alternativ produkt | SDK PH0 X 60 |

SDK PH0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

| | | | |
|----------|--------|-----------------|-------------|
| Bredd | 160 mm | Byggbredd (tum) | 6.2992 inch |
| Diameter | 23 mm | Nettovikt | 30.2 g |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

Tekniska data

| | |
|--------------------|--|
| Artikelbeskrivning | Krysspårskruvmejsel, typ Phillips, storl. 0 |
|--------------------|--|

Skruvverktyg

| | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Klingbredd (B) storlek | 3 mm 0 | Form Klinglängd | Philips 60 mm |
|---------------------------|-----------|--------------------|------------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000144 | ETIM 9.0 | EC000144 |
| ETIM 10.0 | EC000144 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 | | |