

SDIK PH0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000V
IEC 60900

VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Phillips, SDIK PH DIN
7438, ISO 8764/2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH,
SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Skruvmejsel
Art.nr.	9008560000
Typ	SDIK PH0
GTIN (EAN)	4032248056552
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2021-01-20T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	SDIK PH0 X 60

SDIK PH0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	165 mm	Byggbredd (tum)	6.4961 inch
Diameter	23 mm	Nettovikt	28 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Isolerad krysspår-skruvmejsel, Typ Phillips, strl.0
--------------------	---

Skruvverktyg

Form	Philips	storlek	0
Klinglängd	60 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		