

**SKS 2,0-8,0 MR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Insexnyckel i genomhärdat krom-vanadin-stål, tillverkad enligt DIN ISO 2936 L (DIN 911), ytan högklassigt förädlad.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	socket wrenches
Art.nr.	<a href="#">9008870000</a>
Typ	SKS 2,0-8,0 MR
GTIN (EAN)	4032248266623
Förp.	1 items

## Tekniska data

### Mått och vikter

Bredd	120 mm	Byggbredd (tum)	4.7244 inch
Nettovikt	202 g		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

### Tekniska data

Artikelbeskrivning	Sexkant-Stiftnyckel-Sats med kulhuvud	Utförande	Kulhuvud med Magicring
--------------------	---------------------------------------	-----------	------------------------

### Skruvverktyg

Antal storlek	7 SW 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0	Form	Insexnyckel, med kulhuvud
---------------	--	------	---------------------------

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002210	ETIM 9.0	EC002210
ETIM 10.0	EC002210	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		