

AM ASI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- snabb och exakt avmantling
- ingen inställning av skärjupet krävs
- inga skador på innerledarna

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	9009950000
Typ	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
Förp.	1 items

AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0.9842 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	124 mm	Byggbredd (tum)	4.8819 inch
Nettovikt	48.6 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avmantlings- och avisoleringsverktyg för gummerade ASI-kablar
--------------------	---

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	ASI-EPDM	Ledardiameter max.	1.4 mm
Avisoleringsområde, min.	1.5 mm ²	Ledardiameter, max.	1.5 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		