

HTX LWL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Press- och avmantlingsverktyg för bearbetning av ljusdarkontakter till de polymera optiska fibrerna (POF)

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, Sexkantig crimptång, Rundpressning |
| Art.nr. | 9011360000 |
| Typ | HTX LWL |
| GTIN (EAN) | 4008 19015 1249 |
| Förp. | 1 items |

HTX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd | 200 mm | Byggbredd (tum) | 7.874 inch |
| Nettovikt | 415.08 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Tekniska data

| | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------------------------------|
| Artikelbeskrivning | Crimpverktyg för ljusledare med 1 mm kärndiameter | Utförande | mekanisk, utan utbytbara insatser |
|--------------------|---|-----------|-----------------------------------|

Kontaktbeskrivning

| | |
|------------|------------------------|
| Kontakttyp | Ljusledar-stickkontakt |
|------------|------------------------|

verktygsdata – kontaktpressning

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------|
| Sexkant-Nyckelvidd (A 2) | 4.85 mm | Sexkant-Nyckelvidd (A) | 3.15 mm |
| Crimpstation, bredd (B2) | 6 mm | Crimpstation, bredd (B1) | 6 mm |
| Crimpart/-profil | Sexkantig crimptång, Rundpressning | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

