


EINSATZPAAR PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Utförande	6mm ² , Trapetspressning
Art.nr.	9011620000
Typ	EINSATZPAAR PZ 6/5
GTIN (EAN)	4008190207939
Förp.	1 items

EINSATZPAAR PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	31 mm	Bygghöjd (tum)	1.2205 inch
Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1.0236 inch
Nettovikt	41.36 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	AWG 10	Ledararea min. AWG	AWG 24
Crimp-område, max.	6 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Trapetspressning
------------------	------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		