

**STRIPAX PLUS 2.5 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kap-, avisolerings- och pressverktyg för bandade ändhylsor

- Kapning
- Avisolering
- Kontaktpressning
- Automatisk ändhylsmatning
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Rationellt arbetssätt: endast ett verktyg för kabelbearbetning leder till tidsinbesparingar
- Endast remsor av sammanlänkade ändhylsor (som var och en innehåller 50 delar) från Weidmüller får bearbetas. Om ändhylsor i rullar användas kan det leda till skador.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Kap-, avisolerings- och pressverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Trapetspressning
Art.nr.	<a href="#">9011980000</a>
Typ	STRIPAX PLUS 2.5 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190004613
Förp.	1 items

## STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	210 mm	Byggbredd (tum)	8.2677 inch
Nettovikt	307 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg
--------------------	--------------

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	sammanlänkade ändhysremсор	Ledararea max. AWG	AWG 14
Ledararea min. AWG	AWG 20	Crimp-område, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, min	0.5 mm <sup>2</sup>		

## verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Trapetspressning
------------------	------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**STRIPAX PLUS 2.5 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Exempel på användning**

---

**Exempel på användning**

---

**Exempel på användning**

---




## STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Tillbehör / reservdelar



Kap-, avisolerings- och pressverktyg för bandade ändhylsor

- Kapning
- Avisolering
- Kontaktpressning
- Automatisk ändhylsmatning
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Rationellt arbetssätt: endast ett verktyg för kabelbearbetning leder till tidsinbesparingar
- Endast remсор av sammanlänkade ändhylsor (som var och en innehåller 50 delar) från Weidmüller får bearbetas. Om ändhylsor i rullar användas kan det leda till skador.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9050340000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4008190350949	
Förp.	5 ST	
Typ	ERTE AIME SPX P II	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2917160000</a>	Cutting blade
GTIN (EAN)	4099986548121	
Förp.	1 ST	

## sammanlänkade ändhylsremсор



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14 OR BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004270000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190091774	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/14D W BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004280000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190162627	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/14T W BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9021930000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190262402	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14 W BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004290000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190006778	
Förp.	500 ST	

**STRIPAX PLUS 2.5 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tillbehör**

Typ	H0,75/14D GR BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004300000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190154837	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004310000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190179298	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004320000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190167523	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14D R BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004330000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190047498	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14T R BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9021950000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190262747	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14 R BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004340000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190080723	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004350000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190005474	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14T SW BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9021960000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190262389	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/14D BL BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004360000</a>	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190083397	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/14T GR BD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9004370000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190052508	
Förp.	500 ST	

## STRIPAX PLUS 2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Tillbehör / reservdelar



Kap-, avisolerings- och pressverktyg för bandade ändhylsor

- Kapning
- Avisolering
- Kontaktpressning
- Automatisk ändhylsmatning
- Tvångsspär garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Rationellt arbetssätt: endast ett verktyg för kabelbearbetning leder till tidsinbesparingar
- Endast remsor av sammanlänkade ändhylsor (som var och en innehåller 50 delar) från Weidmüller får bearbetas. Om ändhylsor i rullar användas kan det leda till skador.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ERSATZMESSER STRIPAX PL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9050340000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4008190350949	
Förp.	5 ST	
Typ	ERTE AIME SPX P II	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2917160000</a>	Cutting blade
GTIN (EAN)	4099986548121	
Förp.	1 ST	