

**HTX 188****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pressverktyg för koaxial-anslutning

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, Sexkantig crimptång
Art.nr.	<a href="#">9011990000</a>
Typ	HTX 188
GTIN (EAN)	4008190026066
Förp.	1 items

## HTX 188

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	450 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för koaxial-skarvhylsa BNC, TNC och N/SW 3,25	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning


Kontakttyp	Koaxialkontakt
------------	----------------

## verktygsdata – kontaktpressning

Sexkant-Nyckelvidd (A 2)	1.72 mm	Sexkant-Nyckelvidd (A)	3.25 mm
Ändhysarea, max.	11 mm <sup>2</sup>	Ändhysarea, min.	11 mm <sup>2</sup>
ytterhylsor diameter	3.8 mm	Crimpstation, bredd (B2)	2.3 mm
Crimpstation, bredd (B1)	10 mm	Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång
Innerkontakt diameter (D)	2 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



**HTX 188****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Tillbehör / reservdelar**

Pressverktyg för koaxial-anslutning

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ERTE ES HTX 188	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9053990000</a>	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248032082	
Förp.	1 ST	