



Pressverktyg för coaxial-anslutning

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

#### Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, Sexkantig crimptång
Art.nr.	<a href="#">9012020000</a>
Typ	HTG 58/59
GTIN (EAN)	4008190018207
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	418.7 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för koaxial-skarvhylsa BNC, TNC / SW 5,4/6,48	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Koaxialkontakt
------------	----------------

## verktygsdata – kontaktpressning

Sexkant-Nyckelvidd (A 2)	6.48 mm	Sexkant-Nyckelvidd (A 3)	1.72 mm
Sexkant-Nyckelvidd (A)	5.4 mm	Ändhysarea, max.	30 mm <sup>2</sup>
Ändhysarea, min.	30 mm <sup>2</sup>	ytterhysor diameter	6.2 mm
Crimpstation, bredd (B2)	10 mm	Crimpstation, bredd (B3)	2.3 mm
Crimpstation, bredd (B1)	10 mm	Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång
Innerkontakt diameter (D)	2 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



**Tillbehör****Tillbehör / reservdelar**

Pressverktyg för koaxial-anslutning

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ERTE ES HTG 58/59	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9011130000</a>	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4008190011406	
Förp.	1 ST	