


**EINSATZPAAR PZ 16E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	16mm <sup>2</sup> , Indent-crimptång
Art.nr.	<a href="#">9012640000</a>
Typ	EINSATZPAAR PZ 16E
GTIN (EAN)	4008190114831
Förp.	1 items

## EINSATZPAAR PZ 16E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tekniska data

www.weidmueller.com

## Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	34 mm	Bygghöjd (tum)	1.3386 inch
Bredd	28 mm	Byggbredd (tum)	1.1024 inch
Nettovikt	39.6 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	6	Ledararea min. AWG	10
Crimp-område, max.	16 mm <sup>2</sup>		

## verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Indent-crimptång
------------------	------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		