


EINSATZPAAR PZ 16E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Utförande	16mm ² , Indent-crimptång
Art.nr.	9012640000
Typ	EINSATZPAAR PZ 16E
GTIN (EAN)	4008190114831
Förp.	1 items

EINSATZPAAR PZ 16E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tekniska data

www.weidmueller.com

Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	34 mm	Bygghöjd (tum)	1.3386 inch
Bredd	28 mm	Byggbredd (tum)	1.1024 inch
Nettovikt	39.6 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	6	Ledararea min. AWG	10
Crimp-område, max.	16 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Indent-crimptång
------------------	------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		