

**HTF SUB-D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pressverktyg för SUB-D-kontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, Foder-Bcrimp
Art.nr.	<a href="#">9013260000</a>
Typ	HTF SUB-D
GTIN (EAN)	4008 190056896
Förp.	1 items

## HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	440.98 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för SUB-D-kontakter AWG 28-20	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	SUB-D	Ledararea max. AWG	AWG 20
Ledararea min. AWG	AWG 28		

## verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	0.75 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	FoderBcrimp
------------------	----------------------	------------------	-------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

