



Pressverktyg för kontakter till Weidmüller RSV och DSTV-  
HD-Systems

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

#### Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, Foder-Bcrimp
Art.nr.	<a href="#">9013550000</a>
Typ	HTF RSV 12
GTIN (EAN)	4008 190002046
Förp.	1 items

## Tekniska data

### Mått och vikter

Bredd	205 mm	Byggbredd (tum)	8.0709 inch
Nettovikt	449.98 g		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för Weidmüller RSV och DSTV-HD kontakter AWG 14-12	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	---	-----------	-----------------------------------

### Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	RSV- och DSTV-HD	Ledararea max. AWG	AWG 12
Ledararea min. AWG	AWG 14		

### verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	4 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	FoderBcrimp
------------------	-------------------	------------------	-------------

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Ritningar**

