

HTF DFF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för Weidmüller DFF- och ZRV-kontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.22mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
Art.nr.	901414000
Typ	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
Förp.	1 items

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	205 mm	Byggbredd (tum)	8.0709 inch
Nettovikt	442 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för Weidmüller DFF-kontakter	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	---	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Weidmüller DFF	Ledararea max. AWG	AWG 14
Ledararea min. AWG	AWG 24	Crimp-område, max.	2.5 mm ²
Crimp-område, min	0.22 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	2.5 mm ²	Ändhysarea, min.	0.22 mm ²
Crimpart/-profil	B-Crimp		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

