

**HTI 15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor  
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor  
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dubbelcrimp
Art.nr.	<a href="#">901440000</a>
Typ	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
Förp.	1 items

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	440.68 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för isolerad skarvhylsa 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Isolerad skarvhylsa	Ledararea max. AWG	AWG 14
Ledararea min. AWG	AWG 21	Crimp-område, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, min	0.5 mm <sup>2</sup>		

## verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	
Crimpart/-profil	Dubbelcrimp	
Crimpstation	Crimpstation-nummer	1
	Ledardiameter, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Ledardiameter, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Anslutningsdiameter AWG, min.	21 AWG
	Anslutningsdiameter AWG, max.	16 AWG
	Färg på crimpstation	röd
	Crimpstation-nummer	2
	Ledardiameter, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Ledardiameter, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
	Anslutningsdiameter AWG, min.	16 AWG
	Anslutningsdiameter AWG, max.	14 AWG
	Färg på crimpstation	Blå

## Viktig hänvisningstext


Produktinformation	Ej lämpligt för massiva ledare. Isolering på kontakten pressas koniskt.
--------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## Flatstiftkontakt



Isolerade flatstift av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	FSKI/0,5-1,0/288	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491790000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301540	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/488	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491810000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301380	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/638	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491820000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301670	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/488	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491850000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301687	2,5 mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/638	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491830000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301830	2,5 mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 1,5M638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200580000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410422	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 2,5M638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200590000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410439	mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	

## Flatstiftshylsor



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F288 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200520000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410361	1.5 mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 1,5F488 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200530000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410378	1.5 mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 1,5F638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200540000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410385	1.5 mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 2,5F488 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200550000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410392	2.5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200560000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410408	2.5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 6F638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200570000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4032248410415	mm <sup>2</sup> ,gul
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/285	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491620000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301526	0.5 mm <sup>2</sup> ,gul
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/288	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491630000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301489	0.5 mm <sup>2</sup> ,gul
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/288	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491650000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301519	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/485	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491660000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301410	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/488	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491670000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301502	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/638	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491680000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301618	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/05-1,0/285	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491640000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301557	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	

## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	VFSKHI/1,5-2,5/285	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491730000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301700	2.5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/288	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491740000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301472	2.5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/485	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491690000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301717	2.5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/488	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491710000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301663	2.5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/638	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491720000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301564	2.5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	

## Flatstifthylsor med avgrening



Isolerade flatstifthylsor med avgrening av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5T638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200610000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410453	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 2,5T638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200620000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410460	mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	

## Tillbehör

## Flatstiftshylsor, helisolerade



Hel isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F638 RF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200640000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410484	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 RF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200650000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410491	mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/285	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491860000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301915	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/288	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491870000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301908	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/485	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491880000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301748	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/488	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491890000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301786	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/638	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491910000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301847	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/485	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491920000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301694	2,5 mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/488	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491930000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301762	2,5 mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/638	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491940000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301922	2,5 mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	

## Crimpkabelskor



Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarvhylsa

## Allmänna beställningsdata

Typ	KQI-M10/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492130000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302158	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M10/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492340000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302295	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M12/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492350000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302059	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M2,5/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492150000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302028	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M2/-0,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492090000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301892	0.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M2/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492140000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302127	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492180000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302080	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492270000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302134	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M3/-0,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492100000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302011	0.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M3/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492170000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302035	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	

## HTI 15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	KQI-M3/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492250000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302073	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M4/-0,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492110000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302103	0.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M4/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492200000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302301	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M4/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492290000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302172	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492190000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302165	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492280000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302141	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M5/-0,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492120000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302042	0.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M5/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492220000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302110	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	

## Tillbehör / reservdelar



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor  
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor  
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

## Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE ES HTI 15	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1246370000</a>	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118034462	
Förp.	1 ST	