

HTF ZRV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för Weidmüller DFF- och ZRV-kontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.2mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
Art.nr.	9014840000
Typ	HTF ZRV
GTIN (EAN)	4008 190949969
Förp.	1 items

HTF ZRV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	452.7 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för ZRV- resp. MKF-kontakter	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	---	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Weidmüller ZRV	Ledararea max. AWG	AWG 17
Ledararea min. AWG	AWG 24	Crimp-område, max.	1 mm ²
Crimp-område, min	0.2 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	1 mm ²	Ändhysarea, min.	0.2 mm ²
Crimpart/-profil	FoderBcrimp		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

