

HTN 21 AN ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa
rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell-
och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0,5mm ² , 6mm ² , Indent-crimptång
Art.nr.	9017170000
Typ	HTN 21 AN ZERT
GTIN (EAN)	4008190218447
Förp.	1 items

HTN 21 AN ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	442.64 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för ej isolerade skarvhylsor 0,5-6 mm ² ; med anslag	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	ej. isol. förbindelse	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 21	Crimp-område, max.	6 mm ²
Crimp-område, min	0.5 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	6 mm ²	Crimpart/-profil	Indent-crimptång
------------------	-------------------	------------------	------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

