

**CTI 6 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor  
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor  
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Dubbelcrimp, Ovalcrimpning
Art.nr.	<a href="#">9017290000</a>
Typ	CTI 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008190239084
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Nettovikt	756 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpkontakt för isolerad skarvhylsa 0,5-6 mm <sup>2</sup>	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Isolerad skarvhylsa	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 21	Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, min	0.5 mm <sup>2</sup>		

## verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	6 mm <sup>2</sup>	
Crimpart/-profil	Dubbelcrimp, Ovalcrimpning	
Crimpstation	Crimpstation-nummer	1
	Ledardiameter, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Ledardiameter, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Anslutningsdiameter AWG, min.	20 AWG
	Anslutningsdiameter AWG, max.	16 AWG
	Färg på crimpstation	röd
	Crimpstation-nummer	2
	Ledardiameter, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Ledardiameter, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
	Anslutningsdiameter AWG, min.	16 AWG
	Anslutningsdiameter AWG, max.	14 AWG
	Färg på crimpstation	Blå
	Crimpstation-nummer	3
	Ledardiameter, min.	4 mm <sup>2</sup>
	Ledardiameter, max.	6 mm <sup>2</sup>
	Anslutningsdiameter AWG, min.	12 AWG
	Anslutningsdiameter AWG, max.	10 AWG
	Färg på crimpstation	Gul


## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Ej lämpligt för massiva ledare. Isolering på kontakten pressas koniskt.
--------------------	---


## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Ritningar**



## Tillbehör / reservdelar



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor  
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor  
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

## Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE ES CTI 6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9007180000</a>	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4008190262136	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE ES CTI 6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9007180000</a>	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4008190262136	
Förp.	1 ST	