

CTI 6 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0,5mm ² , 6mm ² , Dubbelcrimp, Ovalcrimpning
Art.nr.	9017290000
Typ	CTI 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008190239084
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Nettovikt	756 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpkontakt för isolerad skarvhylsa 0,5-6 mm ²	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Isolerad skarvhylsa	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 21	Crimp-område, max.	6 mm ²
Crimp-område, min	0.5 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	6 mm ²
Crimpart/-profil	Dubbelcrimp, Ovalcrimpning
Crimpstation	
Crimpstation-nummer	1
Ledardiameter, min.	0.5 mm ²
Ledardiameter, max.	1.5 mm ²
Anslutningsdiameter AWG, min.	20 AWG
Anslutningsdiameter AWG, max.	16 AWG
Färg på crimpstation	röd
Crimpstation-nummer	2
Ledardiameter, min.	1.5 mm ²
Ledardiameter, max.	2.5 mm ²
Anslutningsdiameter AWG, min.	16 AWG
Anslutningsdiameter AWG, max.	14 AWG
Färg på crimpstation	Blå
Crimpstation-nummer	3
Ledardiameter, min.	4 mm ²
Ledardiameter, max.	6 mm ²
Anslutningsdiameter AWG, min.	12 AWG
Anslutningsdiameter AWG, max.	10 AWG
Färg på crimpstation	Gul


Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Ej lämpligt för massiva ledare. Isolering på kontakten pressas koniskt.
--------------------	---


Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Ritningar



Tillbehör / reservdelar



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE ES CTI 6	Utförande
Art.nr.	9007180000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4008190262136	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE ES CTI 6	Utförande
Art.nr.	9007180000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4008190262136	
Förp.	1 ST	