

STRIPAX ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kabanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	9017330000
Typ	STRIPAX ZERT
GTIN (EAN)	4008190293932
Förp.	1 items

STRIPAX ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0.8661 inch
Höjd	99 mm	Bygghöjd (tum)	3.8976 inch
Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7.4803 inch
Nettovikt	187 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisoleringsverktyg upp till 10 mm ²
--------------------	---

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledararea (klippförmåga)	6 mm ²
Avisoleringsområde AWG, max.	8 AWG	Avisoleringsområde AWG, min.	28 AWG
Avisoleringslängd, max.	25 mm	Ledardiameter, max.	10 mm ²
Ledardiameter, min.	0.08 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Exempel på användning



STRIPAX ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Tillbehör/reservdelar



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kappanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	ERME 10 ² SPX 4	Utförande
Art.nr.	1119030000	Tillbehör, Knivhållare
GTIN (EAN)	4032248948420	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE KLBC SPX 10	Utförande
Art.nr.	2571480000	Tillbehör, Utbyte av klämback
GTIN (EAN)	4050118582109	
Förp.	1 ST	